

# Mobilisation Passive Continue du Genou

Kinetec propose une gamme complète d'appareils de genoux. Le tableau ci-dessous vous permettra de choisir au mieux l'appareil qui correspond à vos besoins.



## Caractéristiques :

	Prima Advance	Prima XL	Spectra Essential	Spectra Spectra - DC	Performa
<b>Amplitudes</b>					
Flexion	115°	115°	120°	120°	130°
Extension	-5°	-5°	-10°	-10°	-3°
Flexion moyenne de hanche	75°	75°	75°	75°	80°
Extension de hanche	10°	10°	10°	10°	10°
<b>Positionnement du pied</b>					
Flexion plantaire	40°	40°	40°	40°	40°
Flexion dorsale	30°	30°	30°	30°	30°
Abduction/Adduction	-	-	30°	30°	30°
<b>Taille du patient</b>					
Poids Maximum	135kg	227kg	135kg	135kg	135kg
Taille du patient	145/195cm	145/195cm	145/195cm	145/195cm	112/206cm
Jambe complète	71/99cm	71/99cm	71/99cm	71/99cm	58/110cm
Tibia	38/53cm	38/53cm	38/53cm	38/53cm	32/60cm
Fémur	33/46cm	33/46cm	33/46cm	33/46cm	26/50cm
<b>Spécifications mécaniques</b>					
Mouvement	Semi anatomique	Semi anatomique	Semi anatomique	Semi anatomique	Parfaitement anatomique
Zone périnéale libre	-	-	-	-	Oui
Poignée de transport	-	-	Oui	Oui	Oui
Stockage de la télécommande	-	-	Oui	Oui	-
Poids	11kg	12kg	12kg	12kg	15kg
Longueur/largeur	95/33	95/33	95/33	95/33	109/33
Largeur du berceau jambier	25cm	32cm	25cm	25cm	25cm
Livré avec manchon	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Livré avec coques plastique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Spécifications électroniques</b>					
Ajustements numériques	-	-	Oui	Oui	Oui
Ajustements analogiques	Oui	Oui	-	-	-
Réglage pour mal voyant	Oui	Oui	-	-	-
Affichage multi langues	-	-	Oui	Oui	-
Vitesse (en °/minute)	40° à 145°/min	40° à 145°/min	45° à 155°/min	45° à 155°/min	50° à 220°/min
Mode Warm Up (échauffement)	-	-	-	Oui	-
Mode Manuel	-	-	-	Oui	Oui
Mode By Pass	-	-	-	Oui	Oui
Programme	-	-	-	Oui	-
Minuterie	-	-	-	Oui	Oui
Compteur totalisateur de temps	-	-	-	Oui	Oui
Travail actif contre résistance	-	-	-	-	Oui
Pause	-	-	Oui	Oui	Oui
<b>Data Capture (uniquement sur DC)</b>					
Rapport patient	-	-	-	Oui	-
Programmation avec ordinateur	-	-	-	Oui	-
Analyse des données	-	-	-	Oui	-
<b>Sécurité</b>					
Start/Stop/inversion	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ajustement de la force d'inversion	Préréglé	Préréglé	Préréglé	Ajustable	Ajustable
Blocage des paramètres	-	-	Oui	Oui	Oui
Voltage	90 à 260V	90 à 260V	90 à 260V	90 à 260V	90 à 260V
Puissance absorbée	50VA	50VA	50VA	50VA	50VA
Classification	Type B/Class I	Type B/Class I	Type B/Class I	Type B/Class I	Type B/Class I
Conforme CEM	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>CE suivant Directive Médicale</b>	<b>Ila</b>	<b>Ila</b>	<b>Ila</b>	<b>Ila</b>	<b>Ila</b>